

## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme 51816/51815

#### 1) Part Nbr

3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme	PN 51816	500 g
3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme	PN 51815	1 kg

#### 2) Descrizione e uso finale

3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme 51816/51815 è una pasta abrasiva liquida di tipo aggressivo progettata per l'uso su vernici per finitura per la rimozione dei graffi da abrasione prodotti durante il processo di correzione dei difetti sulla vernice. Può essere usata anche per rimuovere ossidazione, graffi, segni prodotti dall'autolavaggio e così via sulle vernici del produttore originale, si può utilizzare anche sulla superficie dei fari. È facile da pulire e offre tempi di lavorazione più lunghi rispetto alla pasta abrasiva Fast Cut Plus.

#### Caratteristiche di lavorabilità migliorate

- Consumi ridotti fino al 30%
- Molto facile da pulire
- Tempi di lavorazione estesi
- Buona finitura
- Può essere osservata in trasparenza per verificare la presenza di eventuali graffi rimanenti dovuti a carteggiatura prima di passare alla fase successiva
- Schizzi ridotti
- Può essere usata con o senza acqua

#### 3) Proprietà fisiche

<b>Contenitore:</b>	<b>Flacone da 1 kg / 0,5 kg</b>
<b>Quantità per confezione:</b>	<b>12 flaconi</b>
<b>Punto di infiammabilità:</b>	<b>&gt;100 °C a vaso chiuso</b>
<b>Colore:</b>	<b>Bianco</b>
<b>Consistenza:</b>	<b>Liquido denso dall'odore di paraffina</b>
<b>Viscosità:</b>	<b>30.000-40.000 cps</b>
<b>pH:</b>	<b>8 - 9</b>

<b>Percentuale di volatilità:</b>	<b>20% del peso</b>
<b>Minerale:</b>	<b>Ossido di alluminio</b>

#### 4) Istruzioni per l'uso

3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme 51816/51815 è una pasta abrasiva liquida di tipo aggressivo facile da usare, progettata per l'uso su vernici per finitura per rimuovere i graffi degli abrasivi di grana da P1200 a P3000 dopo la carteggiatura durante il processo di correzione dei difetti sulla vernice.

Può essere usata anche per rimuovere ossidazione, graffi, segni prodotti dall'autolavaggio e così via sulle vernici del produttore originale, si può utilizzare anche sulla superficie dei fari

Consigliamo di usare la pasta abrasiva 3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme 51816/51815 con una lucidatrice elettrica o ad aria (900-1500 rpm) dotata di tampone in spugna per paste abrasive 3M™ Perfect-It™. Può essere usata anche su tutti i tamponi per paste abrasive in spugna o in lana tipici del settore.

- Agita il flacone prima dell'uso.
- Applica alla superficie verniciata una quantità di pasta sufficiente a lavorare l'area in piano, consumando fino al 30% in meno rispetto alle paste abrasive comuni. Quando inizi con un tampone per finitura asciutto, applica la pasta anche direttamente sul tampone per preparare la superficie.
- Colloca il tampone sul pannello e avvia la lucidatrice.
- Rifinisci esercitando una pressione media e riapplica fino a rimuovere tutti i graffi.
- La pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme offre tempi di lavorazione estesi, riduce le polveri ed è facile da pulire con un panno ad alte prestazioni 3M™ Perfect-it™.
- Per una finitura ancora migliore, applica successivamente 3M™ Perfect-it™ III Extra Fine PLUS 80349, usando un tampone per lucidatura 3M™ Perfect-it™ III 50488.
- Infine, le eventuali imperfezioni prodotte dalla pasta abrasiva possono essere rimosse applicando il polish 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina SE 50383 con un tampone per polish ultra-lucido 3M™ Perfect-it™ III 50388.
- Nota: l'eventuale pasta abrasiva in eccesso su plastica, gomma o pannelli adiacenti deve essere rimossa passando un panno ad alte prestazioni umido sulla finitura.

## 5) Conservazione

Evita il ghiaccio

Conserva in verticale

La durata di conservazione effettiva è 2 anni

## 6) Sicurezza

**Uso:** usa solo in aree ben ventilate.

**Contatto con gli occhi:** evita il contatto con gli occhi.  
In caso di contatto, sciacqua immediatamente gli occhi con abbondante acqua e richiedi il parere di un medico.

**Contatto con la pelle:** evita il contatto con la pelle.  
In caso di contatto, lava immediatamente la parte con abbondanti acqua e sapone.

**Ingerimento:** se ingerito, il prodotto non provoca il vomito.  
Richiedi immediatamente il parere di un medico, mostrando il contenitore o l'etichetta.

**3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme è progettata ESCLUSIVAMENTE PER L'USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.**

## 7) Dichiarazione di non responsabilità

### AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.



## Scheda tecnica

Data di validità: 10/02/2022 Sostituisce: 30/08/18

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

© 3M 2022. 3M, Perfect It sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.